

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 电源分配 DIN 导轨

计量柜内的多路电源分配装置，用于 TS 35 安装导轨

- 2 针，颜色编码
- 230 V, IP 30
- 25kA 保险装置保护模块

### 通用订货数据

订货号	8000118953
类型	<a href="#">RS VERT SUPPLY BLL_F-6A</a>
GTIN (EAN)	4099986990661
数量	10 items

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	93.7 mm	高度 (英寸)	3.689 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	25 g		

## 温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-40...70 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

## 联接参数

电路板插头连接器分布	BLL 5.08/03/180 (无中间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/180B (无中间引脚)
------------	-------------------------	-------	---------------------------

## 测量数据

防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	6 A		

## 绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级	2	脉冲电压测试 (1,2/50 µs)	4 kV

## 现场接线

联接类型	插拔联接
------	------

## 供电

联接类型	插拔联接
------	------

## 熔丝部件

电压降	170 mV	额定分断能力	25 kA
熔断积分	80 A <sup>2</sup> s		

**RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

图纸

