TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装,可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置,包括所有相关的附件,以及一个完整的包装中的标签。

通用订货数据

版本	测量变压器隔离接线端子, PUSH IN, 30, 44
订货号	8000120389
类型	TABNSNORD22STECKBAR
GTIN (EAN)	4099986821682
数量	1 items

TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
_			
<u> </u>	71.3 mm	<u>深度 (英寸)</u>	2.8071 inch
高度	120.8 mm	高度 (英寸)	4.7559 inch
医度	202.8 mm		7.9842 inch
争重	16480 g		
温度			
	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
不保产品合规			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	高度关注物质 (SVHC)	
其它技术参数			
T +4- ***	大 四 th	可上壮	
开放端	关闭的 直接安装	可卡装	
	且汝父衣		
可压接导线 (其它联接)			
其他联接方式的接口类型	可插拔的		
可压接导线 (额定联接)			
则量规 按照 60 947-1 标准	A5	导线最大压接面积 AWG	AWG 8
<u>3主观 及然 99 9 17 1 1876 —</u> 生接方向	 上方		12 mm
*************************************	PUSH IN		44
kig大主 E接范围,最大	10 mm ²		0.5 mm ²
累丝刀口尺寸	0.8 x 4.0mm		AWG 22
异线连接截面积,多股细导线 ,	带管状端 6 mm ²	 导线连接截面积,多股细导线,带	<u>AWG 22</u> 管状端 0.5 mm²
头 DIN 46228/4,最大 异线连接截面积,多股细导线,			
头 DIN 46228/1,最大		头 DIN 46228/1,最小	
最大压接面积 软导线	10 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²
接线截面积,多股线,最大	6 mm ²	接线截面积,多股线,最小	0.5 mm ²
P线连接截面积,单股硬导线,	最大 6 mm²	导线连接截面积,单股硬导线,最	小 0.5 mm²
材料参数			
基础材料	Wemid		深褐
^{医皿初料} 烛发元件颜色		 阻燃等级符合 UL 94	V-0
	<u> </u>		
		D 米I-	
必须的端板 每层压接点数量	<u>无</u> 44	<u>层数</u> 层,内部桥接	1 无
	44	点,以即价贷	<u></u> 元
通用的			
异线最大压接面积 AWG	AWG 8	导线最小压接面积 AWG	AWG 22

2 目录日期 / 图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据			
	<u>'</u>		
额定横截面	6 mm²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	30 A
最大电流	30 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.78 mΩ
	6 kV	 功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.31 mW
过压等级	III	污染等级	3
分类			
	<u>'</u>		
ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

数据信息页

TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸