### **MBGE ADPT SLC-500 RT25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



迁移适配器 - SLC500。 利用带有预组装电缆的前端适配器,可以安全地从 SLC500 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

#### 通用订货数据

订货号	8000122704		
类型	MBGE ADPT SLC-500 RT25		
GTIN (EAN)	4099986847187		
数量	1 items		



### **MBGE ADPT SLC-500 RT25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

尺寸和重量			
深	83.2 mm	深度 (英寸)	3.2756 inch
高度	101.6 mm	高度 (英寸)	4 inch
宽度	34.3 mm	宽度 (英寸)	1.3504 inch
净重	140 g		
温度			
存储温度	-2070 °C	工作温度	-2050 °C
额定数据 UL			
<b>国工工工 左</b> 炒油库	70.00	目 J. 111 工作冶英	00.00
最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电流 I最大	40 A	额定电压 UN	250 V
联接参数			
回路数(控制侧)	20 回路	现场侧连接	Allen Bradley 18-pole RTB
联接参数			
现场侧连接	Allen Bradley 18-pole RTB	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接 线
测量数据			
工作电压	250 V	每个通道的最大电流	4.5 A
<u>土下电压</u> 总额定电流	40 A	母   匝追的取入电测	4.5 A
	40 A		
绝缘参数 (EN50178)			
年中中に	0.517	`+c <b>佐</b> 加	
额定电压	2.5kV	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.35 kV		
分类			
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92	LOLAGO IT.O	27-33-02-32

## 数据信息页

### **MBGE ADPT SLC-500 RT25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

