

MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



迁移适配器 - 西门子 ET200M/S7-300。
利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从
ET200M/S7-300 系列卡移植到其他 PLC 系统或魏德米勒
的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	8000125284
类型	MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE
GTIN (EAN)	4099986881587
数量	1 items

MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	61.3 mm	深度 (英寸)	2.4134 inch
高度	127 mm	高度 (英寸)	5 inch
宽度	40.6 mm	宽度 (英寸)	1.5984 inch
净重	122.5 g		

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电流 I _{最大}	40 A	额定电压 UN	250 V

联接参数

回路数 (控制侧)	40 回路	现场侧连接	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
-----------	-------	-------	---

联接参数

现场侧连接	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
-------	---	-------	-----------------

测量数据

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	5.5 A
总额定电流	40 A		

绝缘参数 (EN50178)

过压等级	II	污染等级	2
脉冲电压测试	2.5 kV	隔离测试交流电压	1.35 kV

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

