

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



迁移适配器 - SLC500。

利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从 SLC500 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	8000128581
类型	MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER
GTIN (EAN)	4099986919648
数量	1 items

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	83.2 mm	深度 (英寸)	3.2756 inch
高度	101.6 mm	高度 (英寸)	4 inch
宽度	34.3 mm	宽度 (英寸)	1.3504 inch
净重	140 g		

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电流 I _{最大}	40 A		

联接参数

回路数 (控制侧)	40 回路	现场侧连接	Allen Bradley 40-pole IDC
-----------	-------	-------	---------------------------

联接参数

现场侧连接	Allen Bradley 40-pole IDC	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
回路数 (现场侧)	40 P		

测量数据

每个通道的最大电流	1 A	总额定电流	40 A
-----------	-----	-------	------

绝缘参数 (EN50178)

过压等级	II	污染等级	2
脉冲电压测试	2 kV	隔离测试交流电压	1.5 kV

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

