

**KEBIHS302015S2NO AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**通用订货数据**

版本	Klippon EBi HS (Essential Box industrial - 铰接式螺钉), 接线盒, 直, 高度: 300 mm, 宽度: 200 mm, 深: 150 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 拉丝未处理的, 银色
订货号	<a href="#">8000133626</a>
类型	KEBIHS302015S2NO AL
GTIN (EAN)	4099987339209
数量	1 items

**KEBIHS302015S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

深	150 mm
高度	300 mm
宽度	200 mm
最小壁厚	1.5 mm
净重	3705 g

深度(英寸)	5.9055 inch
高度(英寸)	11.811 inch
宽度(英寸)	7.874 inch
最大壁厚	1.5 mm

**温度**

工作温度 -40 °C...85 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**上方 / 下方可联接电缆接头数量**

M20	8
M63	3
M32	2
M50	3

M12	24
M40	2
M25	3
M16	8

**右侧可联接电缆接头数量**

M25	12
M16	24
M50	6
M20	16

M63	5
M40	3
M32	12
M12	44

**垂直装配**

WDU 10 / ZDU 10	1x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x41
WDU 4 / ZDU 4	3x19, 1x35

WDU 16 / ZDU 16	1x18
WDU 35 / ZDU 35	1x13
WDU 6 / ZDU 6	1x27

**外壳接地**

接地, 接线盒, 外部	M6接地插片铆钉	接地, 接线盒, 内部	在盒体和盒盖上焊有 M6 不锈钢接地螺栓
-------------	----------	-------------	----------------------

**接线盒认证号**

符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2650 220428
	001SS01

**KEBIHS302015S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****水平装配**

WDU 10 / ZDU 10	3x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x23
WDU 4 / ZDU 4	3x19

WDU 16 / ZDU 16	3x9
WDU 35 / ZDU 35	3x7
WDU 6 / ZDU 6	3x14

**通用参数**

盒盖材料厚度	1.5 mm
接线盒材料强度	1.5 mm
最高操作温度	85 °C
顶盖附件	带槽和对宽为 10mm 的 M5 六角螺钉 + 合页
抗冲击力	10 J 标准版本
基础材料	不锈钢 1.4301 (304)
盖板密封材料	氯丁二烯
法兰板的密封材料	氯丁二烯
盖的开口角度	120.00 °
盖板	是

格兰板材料强度	3 mm
材料强度	1.5 mm
最低操作温度	-40 °C
表面处理	拉丝, 未处理的
防护等级	IP66
密封圈材料	聚氨酯, 氯丁二烯 (盖和法兰)
法兰板安装	TX20 螺丝
盖板螺丝数量	2
法兰板	无
应用领域	建筑技术

**分类**

ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01

ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 14.0	27-18-01-01

**KEBIHS302015S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****安装脚**

通过额外提供的安装脚，接线盒还可以从其外部安装。

**通用订货数据**

类型	KEB MOFT SMALL S4 SET	版本
订货号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 安装脚, 高度: 38 mm, 宽度: 55 mm, 深:
GTIN (EAN)	4064675275695	10.5 mm, 基础材料: 钢, 未处理的, 银色
数量	1 ST	

**文件夹**

文件套用于在接线盒中正确存储文件。

**通用订货数据**

类型	DOHA KEB A6 S4B R	版本
订货号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), 接线盒, 铆钉固定, 高度: 95 mm, 深: 20
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 银色
数量	1 ST	

**垫片**

有三种长度的不锈钢距离支架，可用于增加安装导轨或DIN 导轨与外壳后壁之间的距离。

**通用订货数据**

类型	SP M6 15 MSZN	版本
订货号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190857851	15 mm, 基础材料: 钢, 银色
数量	2 ST	

**KEBIHS302015S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	SP M6 20 MSZN	版本
订货号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深: 20 mm, 基础材料: 钢, 银色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 ST	
类型	SP M6 30 MSZN	版本
订货号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深: 30 mm, 基础材料: 钢, 银色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 ST	

**型号标签支架**

有各种设计标签支架, 可用于按要求固定突出提示牌, 也可根据需要用于安装额外铭牌。

**通用订货数据**

类型	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	版本
订货号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), 接线盒, 铆钉固定, 高度: 25 mm, 宽度: 141 mm, 深: 16.5 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝, 银色
GTIN (EAN)	4064675425632	
数量	1 ST	
类型	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	版本
订货号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), 接线盒, 铆钉固定, 高度: 50 mm, 宽度: 171 mm, 深: 16.5 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝, 银色
GTIN (EAN)	4064675425366	
数量	1 ST	

**安装板**

安装板, 带及不带穿孔图案, 适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨, 或直接将组件安装到安装板上。

**通用订货数据**

类型	GFSC M5X10 TX20 SET	版本
订货号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, 深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 ST	

**KEBIHS302015S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****导轨材料**

采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

**安装硬件**

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件  
实现轻松快速安装。

**标签安装套件** - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭  
牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖  
上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装  
套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全  
地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以  
降低或完全消除漏电危险。

**通用订货数据**

类型	LKSC M6X8 A2 TX30	版本
订货号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定组件, 高度: 11.3 mm, 宽度: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	深: 13.6 mm, 基础材料: 不锈钢, 未处理的, 银色
数量	500 ST	

**开槽螺丝刀**

VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流  
1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。  
已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus  
hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由  
高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

**通用订货数据**

类型	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	版本
订货号	<a href="#">2749640000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 6.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1.2
GTIN (EAN)	4050118896381	mm
数量	1 ST	