

KEBIQL304020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**通用订货数据**

版本	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), 接线盒, 直, 高度: 300 mm, 宽度: 400 mm, 深: 200 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 拉丝未处理的, 银色
订货号	8000133639
类型	KEBIQL304020S2NO AL
GTIN (EAN)	4099987368575
数量	1 items

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

深	200 mm	深度 (英寸)	7.874 inch
高度	300 mm	高度 (英寸)	11.811 inch
宽度	400 mm	宽度 (英寸)	15.748 inch
净重	6825.84 g		

温度

工作温度 -40 °C...85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

上方 / 下方可联接电缆接头数量

M20	70	M12	85
M40	15	M32	24
M25	40	M16	96

右侧可联接电缆接头数量

M25	10	M16	32
M40	5	M32	8
M20	21	M12	55

垂直装配

WDU 10 / ZDU 10	3x51	WDU 16 / ZDU 16	3x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x61	WDU 35 / ZDU 35	3x19
WDU 4 / ZDU 4	3x51	WDU 6 / ZDU 6	3x40

外壳接地

接地, 接线盒, 盖板	在盒子和盒盖上焊有 M6 不锈钢接地螺栓	接地, 接线盒, 外部	在盒子和盒盖上焊有 M6 不锈钢接地螺栓
接地, 接线盒, 内部	在盒子和盒盖上焊有 M6 不锈钢接地螺栓		

接线盒认证号

符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	DEF 验收条件	CE
-------------------	------------------------------	------------	----

水平装配

WDU 10 / ZDU 10	3x21	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 35 / ZDU 35	3x13

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

WDU 4 / ZDU 4

3x35

通用参数

盒盖材料厚度	1.5 mm
材料强度	1.5 mm
最低操作温度	-40 °C
抗冲击力	10 J 标准版本
基础材料	不锈钢 1.4301 (304)
接线盒固定	背面有 4 个或 6 个 M6 盲螺纹孔；可选择通过附加的安装支脚安装
盖板	是

接线盒材料强度	1.5 mm
最高操作温度	85 °C
表面处理	拉丝, 未处理的
防护等级	IP66
密封圈材料	聚氨酯
法兰板	无

应用领域	建筑技术
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01

ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 14.0	27-18-01-01