

TS35X15 ST 120 K42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35 x 15, 宽度: 120 mm, 无开孔, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号	8000135662
类型	TS35X15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987089968
数量	1 items

TS35X15 ST 120 K42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	120 mm	宽度 (英寸)	4.7244 inch
长度	120 mm	长度 (英寸)	4.7244 inch
净重	84 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1.5 mm	安装指导	直接安装
标准	符合 DIN EN 60715	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢	冲压件大小	6.3 x 20 mm

附件常规信息

材料强度	1.5 mm	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢	冲压件大小	6.3 x 20 mm

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		