TS35X7.5 ST 282 K79 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似

插图类似

Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35 x 7.5, 宽度: 282 mm, 无开孔, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化	
订货号	<u>8000135669</u>	
类型	TS35X7.5 ST 282 K79 VER	
GTIN (EAN)	4099987090056	
数量	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
Pollo	7L		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
শ্ব	7.5	次年 (苯十)	0.2953 inch
深 京安	7.5 mm	深度 (英寸)	
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度 K 克	282 mm	宽度 (英寸)	11.1023 inch
长度 2.5	282 mm	长度 (英寸)	11.1023 inch
争重	101.15 g		
温度			
工作温度			
环保产品合规			
- A Indiada	A ID		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
		⇔ ₩₽	***
材料强度	1 mm	安装指导	直接安装
标准	DIN EN 60715	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料			6.3 x 20 mm
附件常规信息	1		
材料强度	1 mm	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢		6.3 x 20 mm
分类			
ET.II.4.0.0	F000400F	ETIM 4 7 0	50004005
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
TIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		