

与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列，附件

通用订货数据

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 版本         | 安装导轨, TS 35 x 15, 宽度: 282 mm, 无开孔, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化 |
| 订货号        | <a href="#">8000135670</a>                        |
| 类型         | TS35X15 ST 282 K79 VER                            |
| GTIN (EAN) | 4099987090063                                     |
| 数量         | 1 items                                           |

## TS35X15 ST 282 K79 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |              |
|----|----------|---------|--------------|
| 深  | 15 mm    | 深度 (英寸) | 0.5906 inch  |
| 高度 | 35 mm    | 高度 (英寸) | 1.378 inch   |
| 宽度 | 282 mm   | 宽度 (英寸) | 11.1023 inch |
| 长度 | 282 mm   | 长度 (英寸) | 11.1023 inch |
| 净重 | 198.44 g |         |              |

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |                 |       |             |
|------|-----------------|-------|-------------|
| 材料强度 | 1.5 mm          | 安装指导  | 直接安装        |
| 标准   | 符合 DIN EN 60715 | 表面处理  | 电镀锌和钝化      |
| 基础材料 | 钢               | 冲压件大小 | 6.3 x 20 mm |

## 附件常规信息

|      |        |       |             |
|------|--------|-------|-------------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 表面处理  | 电镀锌和钝化      |
| 基础材料 | 钢      | 冲压件大小 | 6.3 x 20 mm |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |