



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似

Abbildung ähnlich

用于单极差分电压测量的 CVM 端子盒可根据客户要求进行安装,并且可使用我们的即插即用解决方案轻松实现现场快速安装。魏德米勒提供的进一步工程服务可支持安全、全面的项目实现。电解槽的使用寿命对于氢气生产的经济效益至关重要。通过监控单个电池的差分电压,我们的电池电压监控盒为提高系统效率做出了决定性的贡献。电池电压监控盒可通过数据分析对系统进行监控,使得用户能够随时查看技术状态,并且还可用于识别偏差并预见性地制定服务和维护计划。

通用订货数据

订货号	8000140763		
类型	HDC KABELADAPTION 80.POL		
GTIN (EAN)	4099987067935		
数量	1 items		



HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量				
长度	10 mm	长度 (英寸)	0.3937 inch	
直径	17.4 mm	净重	7829.3 g	
温度				
温度限值	-15 °C 80 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロが、有ヴパ			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
—————————————————————————————————————		<u> </u>		
常规数据				
防护等级	IP65			
外壳属性				
回路数	80			
标准特征				
类型	针式 直 - 孔式 直			
分类				
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576	
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576	
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02	
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02	
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02	
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02	
ECLASS 15.0	27-06-04-02			

目录日期/图纸 2