

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

用于单极差分电压测量的 CVM 端子盒可根据客户要求
 进行安装，并且可使用我们的即插即用解决方案轻松实现
 现场快速安装。魏德米勒提供的进一步工程服务可支持
 安全、全面的项目实现。电解槽的使用寿命对于氢气生
 产的经济效益至关重要。通过监控单个电池的差分电压，
 我们的电池电压监控盒为提高系统效率做出了决定性的
 贡献。电池电压监控盒可通过数据分析对系统进行监控，
 使得用户能够随时查看技术状态，并且还可用于识别偏
 差并预见性地制定服务和维护计划。

通用订货数据

订货号	8000140763
类型	HDC KABELADAPTION 80.POL
GTIN (EAN)	4099987067935
数量	1 items

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

长度	10 mm	长度 (英寸)	0.3937 inch
直径	17.4 mm	净重	7829.3 g

温度

温度限值	-15 °C ... 80 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

常规数据

防护等级	IP65
------	------

外壳属性

回路数	80
-----	----

标准特征

类型	针式直 - 孔式直
----	-----------

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		