

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	8000143243
类型	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	136.5 mm	深度 (英寸)	5.374 inch
高度	224.5 mm	高度 (英寸)	8.8386 inch
宽度	241 mm	宽度 (英寸)	9.4882 inch
净重	2872 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料

基础材料	不锈钢
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



直流发电机汇流箱 (未配备保险丝)



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN DC 1I 1O 1MPP SPD1R...	版本
订货号	2914580000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 1 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4099986542020	浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 1I 1O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2882160000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 1 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675675778	浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	版本
订货号	2791930000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675072973	浪涌保护 I / II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	版本
订货号	2866300000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675603986	浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	版本
订货号	2791920000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675072966	浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	版本
订货号	2791950000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675072997	电涌保护器 II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	版本
订货号	2866310000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675603993	电涌保护器 II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	版本
订货号	2791940000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675072980	电涌保护器 II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2866320000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675604006	浪涌保护 I / II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2866360000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675604044	浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2866340000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675604020	浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	版本
订货号	2866330000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675604013	电涌保护器 II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	版本
订货号	2866370000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675604051	电涌保护器 II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	版本
订货号	2866350000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出,
GTIN (EAN)	4064675604037	电涌保护器 II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	版本
订货号	2890560000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878407	浪涌保护 I / II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	版本
订货号	2890320000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675877967	浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	