

PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	8000143245
类型	PV SUNCOVER 30/20/13
GTIN (EAN)	4099987111843
数量	1 items

PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	136.5 mm	深度 (英寸)	5.374 inch
高度	324.5 mm	高度 (英寸)	12.7756 inch
宽度	241 mm	宽度 (英寸)	9.4882 inch
净重	2460 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料

基础材料	不锈钢
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

直流发电机汇流箱 (配备保险丝)



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受反向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1...	版本
订货号	8000137870	光伏型, 汇流箱, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 1 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 带保险丝支架, 1000 V
GTIN (EAN)	4099987 194 181	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1...	版本
订货号	8000137868	光伏型, 汇流箱, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 1 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 带保险丝支架, 1000 V, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099987 194 167	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1...	版本
订货号	8000137869	光伏型, 汇流箱, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 1 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 带保险丝支架, 1000 V
GTIN (EAN)	4099987 194 174	
数量	1 ST	

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	版本
订货号	2778850000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	版本
订货号	2888520000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	版本
订货号	2778860000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	版本
订货号	2778870000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047629	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	版本
订货号	2888530000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	版本
订货号	2778880000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
数量	1 ST	