

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	8000143247
类型	PV SUNCOVER 20/40/13
GTIN (EAN)	4099987111867
数量	1 items

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	136.5 mm	深度 (英寸)	5.374 inch
高度	224.5 mm	高度 (英寸)	8.8386 inch
宽度	441 mm	宽度 (英寸)	17.3622 inch
净重	3237 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料

基础材料	不锈钢
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

直流发电机汇流箱 (未配备保险丝)



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2890570000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878414	浪涌保护 I / II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2890330000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675877974	浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	版本
订货号	2890450000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878292	浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	版本
订货号	2975530000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 3 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保
GTIN (EAN)	4099986823129	护 I / II, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	版本
订货号	2975520000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 3 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保
GTIN (EAN)	4099986823112	护 I / II, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	版本
订货号	2975560000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 3 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 电涌保
GTIN (EAN)	4099986823150	护器 II, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	版本
订货号	2975550000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 3 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 电涌保
GTIN (EAN)	4099986823143	护器 II, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	版本
订货号	2975590000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输
GTIN (EAN)	4099986823181	出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	版本
订货号	2737600000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输
GTIN (EAN)	4050118824872	出, 浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R...	版本
订货号	2975540000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 3 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保
GTIN (EAN)	4099986823136	护 I / II, 电缆接头, 1100 V
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R...	版本
订货号	2975570000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 3 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 电涌保护器 II, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823167	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R...	版本
订货号	2737610000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 电缆接头
GTIN (EAN)	4050118824889	
数量	1 ST	

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	版本
订货号	8000111429	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	版本
订货号	8000115472	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
数量	1 ST	