

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	8000143255
类型	PV SUNCOVER 30/60/13
GTIN (EAN)	4099987111942
数量	1 items

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	136.3 mm	深度 (英寸)	5.3661 inch
高度	324.5 mm	高度 (英寸)	12.7756 inch
宽度	641 mm	宽度 (英寸)	25.2362 inch
净重	5400 g		

材料

基础材料

不锈钢

分类

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

直流发电机汇流箱 (配备保险丝)



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受反向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	版本
订货号	2925840000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4099986642065	浪涌保护 I / II, 带保险丝支架, MC4-Evo 2
数量	1 ST	