

**PV SUNCOVER 40/60/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**通用订货数据**

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	<a href="#">8000143256</a>
类型	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
数量	1 items

**PV SUNCOVER 40/60/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

**尺寸和重量**

深	136.3 mm	深度 (英寸)	5.3661 inch
高度	424.5 mm	高度 (英寸)	16.7126 inch
宽度	641 mm	宽度 (英寸)	25.2362 inch
净重	5440 g		

**材料**


基础材料

不锈钢

**分类**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

图纸



PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000111274</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986883994	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000115471</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
数量	1 ST	