


PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	8000143256
类型	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
数量	1 items

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	136.3 mm	深度 (英寸)	5.3661 inch
高度	424.5 mm	高度 (英寸)	16.7126 inch
宽度	641 mm	宽度 (英寸)	25.2362 inch
净重	5440 g		

材料

基础材料

不锈钢

分类


ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	8000111274	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986883994	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	8000115471	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
数量	1 ST	