

**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**通用订货数据**

版本	光伏型, 遮阳盖板, 开关分离器
订货号	<a href="#">8000144192</a>
类型	PV SUNCOVER 30/40/18 SW
GTIN (EAN)	4099987126588
数量	1 items

**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	191.5 mm	深度 (英寸)	7.5394 inch
高度	324.5 mm	高度 (英寸)	12.7756 inch
宽度	441 mm	宽度 (英寸)	17.3622 inch
净重	4900 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料

基础材料	不锈钢
------	-----

分类


ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

直流发电机汇流箱 (未配备保险丝)



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受反向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	版本
订货号	<a href="#">2890610000</a>	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 3 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878452	浪涌保护 I / II, 开关分离器, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	版本
订货号	<a href="#">2890370000</a>	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 3 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878216	浪涌保护 I / II, 开关分离器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	版本
订货号	<a href="#">2890490000</a>	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 3 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878339	浪涌保护 I / II, 开关分离器, WM4C
数量	1 ST	