

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



我们可提供车载防护罩解决方案。我们用于直流、三相和交流驱动的电机接线盒，即使在大电流和高电压条件下，也能实现完好的功能。此类接线盒具有节省空间的设计，能灵活地使用安装空间，且由于当前的负荷容限，因此发热量低且更耐用。此外，我们的舷梯接线箱可确保列车组中供电电压的分配，从而为列车的电源提供坚固安全的保护。

通用订货数据

版本	接线盒, 高度: 313 mm, 宽度: 404 mm, 深: 181 mm, 基础材料: 铝材质 AISi12, 粉末涂层, 深黑色
订货号	8000148147
类型	KLIPPON K79 4X2XM8 HVT
GTIN (EAN)	4099987188647
数量	1 items

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	181 mm	深度 (英寸)	7.126 inch
高度	313 mm	高度 (英寸)	12.3228 inch
宽度	404 mm	宽度 (英寸)	15.9055 inch
净重	15192.13 g		

温度

工作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

水平装配

HV 4000	8
---------	---

通用参数

硅胶	是	最高操作温度	135 °C
最低操作温度	-60 °C	顶盖附件	Torx®-20 一字头螺钉, M6 带槽不锈钢梅花头螺丝
标准	According to EN 45545, HL1 - HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2	表面处理	粉末涂层
抗冲击力	10 J 标准版本	防护等级	IP66, IP67, IP68
基础材料	铝材质 AISi12	密封圈材料	硅胶
盖板密封材料	硅胶	盖板螺丝数量	4
法兰板	无	盖板	是
接地螺栓	接线盒 C 侧	应用领域	运输业

材料数据

表面处理	粉末涂层	基础材料	铝材质 AISi12
------	------	------	------------

常规数据

颜色编码	深黑色	防护等级	IP66, IP67, IP68
比色表 (相似)	RAL 9005		

外壳

基础材料	铝材质 AISi12
------	------------

分类

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		