

**MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**迁移适配器 - 西门子 505。**

利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从西门子 505 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

**通用订货数据**

订货号	8000149534
类型	<a href="#">MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI</a>
GTIN (EAN)	4099987229357
数量	ST

**MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	64.17 mm
高度	179.66 mm
宽度	20 mm
净重	0.05 g

深度 (英寸)	2.5264 inch
高度 (英寸)	7.0732 inch
宽度 (英寸)	0.7874 inch

**温度**

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

**额定数据 UL**

最大 UL 存储温度	70 °C
最大 UL 工作温度	50 °C
额定电流 I <sub>最大</sub>	40 A

最小 UL 工作温度	-20 °C
最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电压 UN	250 V

**连接参数**

回路数 (控制侧)	40 回路	现场侧连接	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector
-----------	-------	-------	---

**连接参数**

现场侧连接	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
-------	---	-------	-----------------

**测量数据**

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	3.96 A
总额定电流	40 A		

**绝缘参数 (EN50178)**

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.5 kV		

**分类**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

