

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**迁移适配器 - 西门子 505。**

利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从西门子 505 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

**通用订货数据**

订货号	8000149536
类型	<a href="#">MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI</a>
GTIN (EAN)	4099987229371
数量	ST

## MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	53.68 mm	深度 (英寸)	2.1134 inch
高度	179.66 mm	高度 (英寸)	7.0732 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	0.05 g		

## 温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电流 I <sub>最大</sub>	40 A	额定电压 UN	250 V

## 连接参数

回路数 (控制侧)	24 极	现场侧连接	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
-----------	------	-------	---

## 连接参数

现场侧连接	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
-------	---	-------	-----------------

## 测量数据

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	7.4 A
总额定电流	40 A		

## 绝缘参数 (EN50178)

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.5 kV		

## 分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

