

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC KITS 是用于组装完整接插件的标准化套件。
 HDC KITS 通常由一个公插芯、一个母插芯、插头外壳、穿体式插座外壳和电缆接头组成。魏德米勒提供一系列带有公制或 PG 电缆套管螺纹的标准连接器产品组合。
 使用 SNAP IN 鼠笼式联接，导体联接部分已经打开，只需简单地插入剥完皮的导线。在末端位置，具有专利的夹持机构可自动关闭。

通用订货数据

订货号	8000151873
类型	HDC KIT HE-QT 06.101
GTIN (EAN)	4099987263085
数量	1 items

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

净重 346.6 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65
系列	HE		

运行

电缆螺旋连接, 数量	1	电缆接头尺寸	PG 16
上方输入电缆数量	1	两侧输入电缆数量	0
联接类型	SNAP IN	锁定系统设计	端部锁定, 普通高度
安装尺寸	3	密封	NBR
BG	3		

通用参数

回路数	6	PE 连接类型	螺钉联接
安装尺寸	3	基础材料	铝压铸
系列	HE	额定电压 (DIN EN 61984)	500 V
额定电流 (DIN EN 61984)	24 A	BG	3

型号

螺丝刀大小 (螺钉接线)	SD 0.6 x 3.5	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
额定连接下的裸线长度	10 mm	联接类型	SNAP IN
安装尺寸	3	导线最小压接面积 AWG	AWG 20
单股导线最大截面	2.5 mm ²	单股导线的最小压接面积	1 mm ²
最大压接面积 软导线	2.5 mm ²	最小多股导线接线截面积	1 mm ²
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1 mm ²
表面处理	粉末涂层	基础材料	铝压铸
BG	3		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本	
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓	
GTIN (EAN)	4008190120047		
数量	100 ST		