

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

迁移适配器 – Modicon 800。
利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从
Modicon 800 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米
勒的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	8000153819
类型	MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE
GTIN (EAN)	4099987292122
数量	ST

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	114.3 mm
高度	265.4 mm
宽度	37.7 mm
净重	100 g

深度 (英寸)	4.5 inch
高度 (英寸)	10.4488 inch
宽度 (英寸)	1.4842 inch

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C
最大 UL 工作温度	50 °C
额定电流 I _{最大}	40 A

最小 UL 工作温度	-20 °C
最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电压 UN	250 V

联接参数

回路数 (控制侧)	40 回路	现场侧连接	Modicon 800, 40 poles connector
-----------	-------	-------	---------------------------------

联接参数

现场侧连接	Modicon 800, 40 poles connector	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
-------	---------------------------------	-------	-----------------

测量数据

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	4 A
总额定电流	40 A		

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.5 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

