

MBGE ADPT FOR CLX TBCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

迁移适配器 - 1756_CondrlLogix。利用带有预装电缆的前端适配器，可以安全地从 1756_CondrlLogix 卡移植到其他 PLC 系统或魏德米勒的 U-REMOTE 模块。

通用订货数据

订货号	8000168697
类型	MBGE ADPT FOR CLX TBCH
GTIN (EAN)	4099987803595
数量	ST

MBGE ADPT FOR CLX TBCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	81.6 mm
高度	142.4 mm
宽度	34.5 mm
净重	1000 g

深度 (英寸)	3.2126 inch
高度 (英寸)	5.6063 inch
宽度 (英寸)	1.3583 inch

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C
最大 UL 工作温度	50 °C
额定电流 I _{最大}	40 A

最小 UL 工作温度	-20 °C
最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电压 UN	250 V

连接参数

现场侧连接	MBGE ADPT FOR CLX TBCH (METAL)
-------	-----------------------------------

连接参数

现场侧连接	MBGE ADPT FOR CLX TBCH (METAL)	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接 线
-------	-----------------------------------	-------	---------------------

测量数据

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	8.6 A
总额定电流	40 A		

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.5 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT FOR CLX TBCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

