数据信息页

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MiBridge 解决方案。
利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从旧款 PLC 卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	8000182746
类型	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
数量	1 items

数据信息页

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	25.06 mm	深度 (英寸)	0.9866 inch
高度	285 mm	高度 (英寸)	11.2204 inch
宽度	24.7 mm	宽度 (英寸)	0.9724 inch
净重	76 g		

温度

存储温度	-40…70 °C	工作温度	-40…70 °C
操作温度下的湿度	95%, 无凝结		

测量数据

工作电压	230 V	每通道最大电流	5 A
总额定电流	60 A		

绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	300 V	浪涌电压类别	II
脉冲电压测试 (1,2/50?s) (标准 4)	2.5 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		