


KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® K-系列，附件

通用订货数据

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 直, 高度: 67 mm, 宽度: 239 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">8000188284</a>                                                            |
| 类型         | KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN                                                            |
| GTIN (EAN) | 4069165062434                                                                         |
| 数量         | 1 items                                                                               |

## KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 1.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 高度 | 67 mm  | 高度 (英寸) | 2.6378 inch |
| 宽度 | 239 mm | 宽度 (英寸) | 9.4094 inch |
| 长度 | 239 mm | 长度 (英寸) | 9.4094 inch |
| 净重 | 180 g  |         |             |

## 温度

工作温度

## 接线盒认证号

符合性声明编号 (DoC LVD) DE PS2410 160412  
001ISS03

## 通用参数

|      |        |      |         |
|------|--------|------|---------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 固定类型 | 螺钉固定的   |
| 安装指导 | 安装板    | 表面处理 | 经镀锌处理的  |
| 基础材料 | 不锈钢板   | 固定   | 经由螺丝固定的 |

## 附件常规信息

|           |        |      |        |
|-----------|--------|------|--------|
| 材料强度      | 1.5 mm | 固定类型 | 螺钉固定的  |
| 焊接孔直径 (D) | 7 mm   | 表面处理 | 经镀锌处理的 |
| 基础材料      | 不锈钢板   |      |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |