

## POK COPL 165609 MSZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

## 通用订货数据

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 版本         | Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 基础材料: 镀锌钢板 |
| 订货号        | <a href="#">8000191941</a>              |
| 类型         | POK COPL 165609 MSZN                    |
| GTIN (EAN) | 4069165099539                           |
| 数量         | 5 items                                 |

技术数据

尺寸和重量

|    |         |
|----|---------|
| 净重 | 222.1 g |
|----|---------|

温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

通用参数

|      |      |
|------|------|
| 基础材料 | 镀锌钢板 |
|------|------|

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002623    | ETIM 9.0    | EC002623    |
| ETIM 10.0   | EC002623    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-14 |             |             |