

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 400 V, 4 回路, TT, TN-S, No enclosure
订货号	8000194925
类型	GRID PROTECTION KIT 4105
GTIN (EAN)	4069165129236
数量	1 items

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	90.5 mm	高度 (英寸)	3.563 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	0 g		

外壳

适合配电板安装 Yes

电气特征

低电压网络	TN-S, TT	额定电压	400 V
频率	50 Hz		

连接

回路数	4	导线最大压接面积	4 mm ²
联接类型	螺钉联接		

分类

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

标书规格表

详细描述

Network and System protection.
 Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring.
 With a signal contact for remote switch-off.
 The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Mounting kit for installation in an electrical distribution board.
 Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	G 20/6.30A/F	版本	
订货号	0431400000	微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20	
GTIN (EAN)	4008190086053		
数量	10 ST		