



**DKR 32 24VDC 1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

产品图片



插图类似

通用订货数据

版本	DK-系列, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 Rh/Ru, 额定控制电压: 24 V DC +5 % / -10 %, 持续电流: 0.5 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 否
订货号	<a href="#">8016620000</a>
类型	DKR 32 24VDC 1A
GTIN (EAN)	4008190108915
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2014-12-31T00:00:00+01:00

## DKR 32 24VDC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	56 mm	深度 (英寸)	2.2047 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	16 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...60 °C	工作温度	-25 °C...40
湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bfa70fee-36d4-46cd-9de5-25beb071e19e

## 控制侧

额定控制电压	24 V DC +5% / -10 %	直流额定电流	9.3 mA
额定功率	225 mW	状态显示	绿色 LED
保护电路	飞轮二极管, 反极性保护		

## 负载侧

额定负载下的最大开关频率	20 Hz	最大开关电压, 交流	100 V
浪涌电流	500 mA	最大交流开关容量 (阻性)	10 VA
最大直流开关容量 (阻性)	10 W	动作延时	typ. 0.7...2.5 ms
断开延时	typical. 0.2...2.0 ms	触点类型	1 NO contact (Rh/Ru)
机械使用寿命	109 开关循环	最小切换功率	1 mA @ 1 V

## 基本信息

安装导轨已装备	TS 32	测试按钮可用	否
机械开关位置指示器	无	开放端	右方
颜色编码	米色		

## 绝缘设计

额定电压	150 V	污染等级	2
过压等级	III	爬电距离和电气间隙距离输入 - 输出	≥ 3 mm
安装导轨的介电强度	4 kVeff	抗冲击耐压	1.5 kV
防护等级	IP20		

技术数据


联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的压接范围	4 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	4 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 22	导线最大压接面积 AWG	AWG 12

分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

接线图




**DKR 32 24VDC 1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

逻辑预处理



接线范围为 4 mm<sup>2</sup> 的端子模块具有 AND、NAND、OR 和 NOR 逻辑功能。每个端子模块都配有 5 个输入端，通过 24 V/ 20 mA PNP 输出端实现逻辑连接。逻辑模块被广泛用于耦合自动化设备的数字传感器/执行器信号。

通用订货数据

类型	AP DKT4 PA	版本	
订货号	<a href="#">0687560000</a>	用于端子的端板, 米色, 高度: 65 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装:	
GTIN (EAN)	4008 190009465	是	
数量	20 ST		