


AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

版本	端板, RS 45 卵石灰, 端板 DIN 安装导轨右侧, 宽度: 8 mm
订货号	8143900000
类型	AP 45/RE GR 2025
GTIN (EAN)	4008 190139926
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	22.8 mm	深度 (英寸)	0.8976 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
长度	45 mm	长度 (英寸)	1.7716 inch
净重	2.17 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PA 66
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	PA 66	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

常规数据

颜色编码	卵石灰	防护等级	IP00
安装导轨已装备	TS 35	比色表 (相似)	RAL 7032
密封选项	无		


重要注意事项

产品信息	本产品即将停产。请勿继续在后续设计中采用该产品。RS 70 和 RS 100 系列可用作该产品的备选。
------	---

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

图纸



RAIL MOUNTING

