



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

#### 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 端板, RS 80 卵石灰, 端板 DIN 安装导轨右侧, 宽度:<br>30 mm |
| 订货号        | <a href="#">8156200000</a>                 |
| 类型         | AP RF 80 RE 2025                           |
| GTIN (EAN) | 4008190175740                              |
| 数量         | 20 items                                   |

**AP RF 80 RE 2025**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

**尺寸和重量**

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 9 mm    | 深度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 高度 | 86.4 mm | 高度 (英寸) | 3.4016 inch |
| 宽度 | 30 mm   | 宽度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 净重 | 6 g     |         |             |

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**材料数据**

|              |       |                |           |
|--------------|-------|----------------|-----------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2   | 绝缘材料           | PA 66     |
| 绝缘材料组        | I     | 表面处理           | 未处理的      |
| 基础材料         | PA 66 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |

**常规数据**

|          |          |      |            |
|----------|----------|------|------------|
| 颜色编码     | 卵石灰      | 防护等级 | IP20 (安装后) |
| 比色表 (相似) | RAL 7032 | 密封选项 | 无          |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |



AP RF 80 RE 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

RAIL MOUNTING  
WITH LOCKING FOOT



**附件****RS 80 - 外壳型材**

RS 80 型材为您提供广泛的安装选择，包括安装导轨和墙壁安装。这使您能够灵活地适应您的空间条件和需求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性。RS80 型材的另一优势是可按尺寸单独切割。这让您能够完全按照自己的需求自由地设计系统。

**通用订货数据**

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | LKSC M2,9X13VZ             | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">4011200000</a> | 附件, 十字螺丝 |
| GTIN (EAN) | 4032248415014              |          |
| 数量         | 100 ST                     |          |