

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

预制控制电缆配有符合 IEC 603/1 DIN 41 651 标准的10 或40极的插座。可以使用它们联接PLC前端适配器和魏德米勒有源或无源接口。提供不同长度规格。

**通用订货数据**

版本	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
订货号	<a href="#">8235380000</a>
类型	FBK 10/200 RK
GTIN (EAN)	4008190264604
数量	1 items

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

净重	127 g
----	-------

**温度**

存储温度	-10...70 °C	工作温度
------	-------------	------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

电缆长度	2 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYY
接口联接器	扁平电缆接头 HE10 10P	最小回路数	10 回路
PLC 侧接联接器	扁平电缆接头 HE10 10P	导线压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>

**电气数据**

最大总电流	3 A	每路允许的最大电流	1 A
额定电压	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	导线电阻	55 mΩ/m

**分类**

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****用于输出信号的接口**


RS F40或RS F10 接口元件，适用于 32 或 8 种信号，可以通过继电器隔离来自带传感器和现场执行器的PLC的信号。

**特征：**

- 弹片或螺钉联接
- 根据字节分组信号
- 可安装在 TS35 导轨上的RS45型紧凑型模块

**通用订货数据**

类型	RS F40 16RS OUT 24VDC	版本
订货号	<a href="#">8224181001</a>	RCL314024, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248063338	
数量	1 ST	
类型	RS F40 16RS OUT 24VDC E	版本
订货号	<a href="#">8224191001</a>	RCL314024, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248159888	
数量	1 ST	


**输入/输出直接数字接口**

用于32或8信号的被动接口元件RS F40 或 RS F10，可以通过预制电缆有效地与外围传感器和执行器相连  
主要特点如下：

- 直接联接或通过法兰螺丝联接
- 根据字节分组的信号
- 1-2或3线制技术
- 用于TS35标准安装导轨上的RS45型紧凑型模块

**通用订货数据**

类型	RS F10 I/O8 LD LPK2	版本
订货号	<a href="#">8224260000</a>	接口, RSF, 1-线, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4008190208127	
数量	1 ST	

**用于输出信号的接口**

RS F40或RS F10 接口元件，适用于 32 或 8 种信号，可以通过继电器隔离来自带传感器和现场执行器的PLC的信号。

**特征：**

- 弹片或螺钉联接
- 根据字节分组信号
- 可安装在 TS35 导轨上的RS45型紧凑型模块

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	RS F10 8R OUT 24VDC	版本
订货号	<a href="#">8329800000</a>	DOLD OW5691, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4008190337216	
数量	1 ST	

**PLC S7前端适配器**

前端适配器可以安全快速联接 SIEMENS S7 300/400 I/O 模块。经济有效，能联接有源和无源接口模块。

- 预制控制电缆, 4x10 和 1x40 极
- 通过螺钉联接单独供电
- 通过横联件隔离电位


**通用订货数据**

类型	SIM S7/400 FB40 2.0M	版本
订货号	<a href="#">8335900200</a>	
GTIN (EAN)	4008190915759	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB40 2.5M	版本
订货号	<a href="#">8335900250</a>	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072094	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB40 3.0M	版本
订货号	<a href="#">8335900300</a>	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4032248016426	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	版本
订货号	<a href="#">8335910200</a>	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072773	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	版本
订货号	<a href="#">8335910250</a>	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073213	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	版本
订货号	<a href="#">8335910300</a>	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073497	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	版本
订货号	<a href="#">8335910500</a>	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190915704	
数量	1 ST	

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**附件****输入/输出直接数字接口**

用于32或8信号的被动接口元件RS F40 或 RS F10，可以通过预制电缆有效地与外围传感器和执行器相连  
 主要特点如下：

- 直接联接或通过法兰螺丝联接
- 根据字节分组的信号
- 1-2或3线制技术
- 用于TS35标准安装导轨上的RS45型紧凑型模块

**通用订货数据**

类型	RS F10 I/O8 LMZF	版本
订货号	<a href="#">8428870000</a>	接口, RSF, 1-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190030582	
数量	1 ST	
类型	RS F40 I/O32 LMZF	版本
订货号	<a href="#">8428880000</a>	接口, RSF, 1-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190032210	
数量	1 ST	
类型	RS F10 INIT8 LD LMZF	版本
订货号	<a href="#">8428890000</a>	接口, RSF, 3-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190032005	
数量	1 ST	
类型	RS F40 INIT32 LD LMZF	版本
订货号	<a href="#">8428900000</a>	接口, RSF, 3-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190030384	
数量	1 ST	
类型	RS F40 INIT32 LMZF	版本
订货号	<a href="#">8430980000</a>	接口, RSF, 2-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190036188	
数量	1 ST	

**用于输出信号的接口**

RS F40或RS F10 接口元件，适用于 32 或 8 种信号，可以通过继电器隔离来自带传感器和现场执行器的PLC的信号。

特征：

- 弹片或螺钉联接
- 根据字节分组信号
- 可安装在 TS35 导轨上的RS45型紧凑型模块

**通用订货数据**

类型	RS F10 8RS OUT LMZF	版本
订货号	<a href="#">8430990000</a>	FUJITSU NYP-24WK, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190027551	
数量	1 ST	

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	RS F40 32RS OUT LMZF	版本
订货号	<a href="#">8431000000</a>	FUJITSU NYP-24WK, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190032753	
数量	1 ST	

**PLC S7前端适配器**

前端适配器可以安全快速联接 SIEMENS S7 300/400 I/O 模块。经济有效，能联接有源和无源接口模块。

- 预制控制电缆, 4x10 和 1x40 极
- 通过螺钉联接单独供电
- 通过横联件隔离电位

**通用订货数据**

类型	SIM S7/300 FB40 2.0M	版本
订货号	<a href="#">8433290200</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190094195	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB40 2.5M	版本
订货号	<a href="#">8433290250</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190097424	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB40 3.0M	版本
订货号	<a href="#">8433290300</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190113001	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB40 5.0M	版本
订货号	<a href="#">8433290500</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190120252	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	版本
订货号	<a href="#">8433310200</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190058494	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	版本
订货号	<a href="#">8433310250</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190059941	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	版本
订货号	<a href="#">8433310300</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190064204	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	版本
订货号	<a href="#">8433310500</a>	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190069032	
数量	1 ST	

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****Micro interface digital**

可通过一个 10 极扁平电缆联接器或 15 极 Sub-D 联接器联接至 MICROSERIE RELAYS 的特殊适配器

**通用订货数据**

类型	MI8DO-Z SUB D15S	版本
订货号	<a href="#">8773570000</a>	插头 IEC 60603/DIN41612, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442102	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-Z F10 S	版本
订货号	<a href="#">8773530000</a>	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442065	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-Z SUB D15S	版本
订货号	<a href="#">8773490000</a>	插头 IEC 60603/DIN41612, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442010	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-S SUB D15S	版本
订货号	<a href="#">8773460000</a>	插头 IEC 60603/DIN41612, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248441990	
数量	1 ST	
类型	MI8DO-S SUB D15S	版本
订货号	<a href="#">8773550000</a>	插头 IEC 60603/DIN41612, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248442089	
数量	1 ST	
类型	MI8DO-Z F10 S	版本
订货号	<a href="#">8773620000</a>	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442157	
数量	1 ST	
类型	MI8DO-S F10 S	版本
订货号	<a href="#">8773600000</a>	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248442133	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-S F10 S	版本
订货号	<a href="#">8773510000</a>	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248442034	
数量	1 ST	

**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****预制控制线**

预制控制电缆配有符合 IEC 603/1 DIN 41 651 标准的10或40极的插座。可以使用它们联接PLC前端适配器和魏德米勒有源或无源接口。提供不同长度规格。

**通用订货数据**

类型	FBK 40/500 RK	版本
订货号	<a href="#">8235350000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/100 RK	版本
订货号	<a href="#">8216350000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
数量	1 ST	
类型	FBK 10/500 RK	版本
订货号	<a href="#">8235440000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
数量	1 ST	
类型	FBK 10/400 RK	版本
订货号	<a href="#">8235420000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
数量	1 ST	
类型	FBK 10/350 RK	版本
订货号	<a href="#">8235410000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/300 RK	版本
订货号	<a href="#">8216390000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/150 RK	版本
订货号	<a href="#">8216360000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/400 RK	版本
订货号	<a href="#">8216410000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/200 RK	版本
订货号	<a href="#">8216370000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/350 RK	版本
订货号	<a href="#">8216400000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
数量	1 ST	

## FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

类型	FBK 40/250 RK	版本
订货号	<a href="#">8216380000</a>	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264680	
数量	1 ST	