



插图类似

预制控制电缆配有符合 IEC 603/1 DIN 41 651 标准的10或40极的插座。可以使用它们联接PLC前端适配器和魏德米勒有源或无源接口。提供不同长度规格。

通用订货数据

版本	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
订货号	8235410000
类型	FBK 10/350 RK
GTIN (EAN)	4008190264635
数量	1 items
交货状态	已取消

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	211 g
----	-------

温度

存储温度	-10...70 °C	工作温度
------	-------------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

电缆长度	3.5 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYY
接口连接器	扁平电缆接头 HE10 10P	最小回路数	10 回路
PLC 侧接连接器	扁平电缆接头 HE10 10P	导线压接面积	0.14 mm ²

电气数据


最大总电流	3 A	每路允许的最大电流	1 A
额定电压	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	导线电阻	55 mΩ/m

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

附件

用于输出信号的接口



RS F40或RS F10 接口元件，适用于 32 或 8 种信号，可以通过继电器隔离来自带传感器和现场执行器的PLC的信号。


特征：

- 弹片或螺钉联接
- 根据字节分组信号
- 可安装在 TS35 导轨上的RS45型紧凑型模块

通用订货数据

类型	RS F40 16RS OUT 24VDC	版本
订货号	8224181001	RCL3 14024, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248063338	
数量	1 ST	
类型	RS F40 16RS OUT 24VDC E	版本
订货号	8224191001	RCL3 14024, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248159888	
数量	1 ST	

输入/输出直接数字接口



用于32或8信号的被动接口元件RS F40 或 RS F10，可以通过预制电缆有效地与外围传感器和执行器相连


主要特点如下：

- 直接联接或通过法兰螺丝联接
- 根据字节分组的信号
- 1-2或3线制技术
- 用于TS35标准安装导轨上的RS45型紧凑型模块

通用订货数据

类型	RS F10 I/O8 LD LPK2	版本
订货号	8224260000	接口, RSF, 1-线, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4008190208127	
数量	1 ST	

用于输出信号的接口



RS F40或RS F10 接口元件，适用于 32 或 8 种信号，可以通过继电器隔离来自带传感器和现场执行器的PLC的信号。

特征：

- 弹片或螺钉联接
- 根据字节分组信号
- 可安装在 TS35 导轨上的RS45型紧凑型模块

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	RS F10 8R OUT 24VDC	版本
订货号	8329800000	DOLD OW5691, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4008190337216	
数量	1 ST	

PLC S7前端适配器



前端适配器可以安全快速联接 SIEMENS S7 300/400 I/O 模块。经济有效，能联接有源和无源接口模块。


- 预制控制电缆，4x10 和 1x40 极
- 通过螺钉联接单独供电
- 通过横联件隔离电位

通用订货数据

类型	SIM S7/400 FB40 2.0M	版本
订货号	8335900200	
GTIN (EAN)	4008190915759	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB40 2.5M	版本
订货号	8335900250	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072094	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB40 3.0M	版本
订货号	8335900300	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4032248016426	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	版本
订货号	8335910200	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072773	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	版本
订货号	8335910250	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073213	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	版本
订货号	8335910300	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073497	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	版本
订货号	8335910500	预制电缆, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190915704	
数量	1 ST	

附件

输入/输出直接数字接口



用于32或8信号的被动接口元件RS F40 或 RS F10，可以通过预制电缆有效地与外围传感器和执行器相连


主要特点如下：

- 直接联接或通过法兰螺丝联接
- 根据字节分组的信号
- 1-2或3线制技术
- 用于TS35标准安装导轨上的RS45型紧凑型模块

通用订货数据

类型	RS F10 I/O8 LMZF	版本
订货号	8428870000	接口, RSF, 1-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190030582	
数量	1 ST	
类型	RS F40 I/O32 LMZF	版本
订货号	8428880000	接口, RSF, 1-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190032210	
数量	1 ST	
类型	RS F10 INIT8 LD LMZF	版本
订货号	8428890000	接口, RSF, 3-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190032005	
数量	1 ST	
类型	RS F40 INIT32 LD LMZF	版本
订货号	8428900000	接口, RSF, 3-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190030384	
数量	1 ST	
类型	RS F40 INIT32 LMZF	版本
订货号	8430980000	接口, RSF, 2-线, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190036188	
数量	1 ST	

用于输出信号的接口



RS F40或RS F10 接口元件，适用于 32 或 8 种信号，可以通过继电器隔离来自带传感器和现场执行器的PLC的信号。

特征：

- 弹片或螺钉联接
- 根据字节分组信号
- 可安装在 TS35 导轨上的RS45型紧凑型模块

通用订货数据

类型	RS F10 8RS OUT LMZF	版本
订货号	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190027551	
数量	1 ST	

FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	RS F40 32RS OUT LMZF	版本
订货号	8431000000	FUJITSU NYP-24WK, 弹片联接
GTIN (EAN)	4008190032753	
数量	1 ST	

PLC S7前端适配器



前端适配器可以安全快速联接 SIEMENS S7 300/400 I/O 模块。经济有效，能联接有源和无源接口模块。

- 预制控制电缆，4x10 和 1x40 极
- 通过螺钉联接单独供电
- 通过横联件隔离电位

通用订货数据

类型	SIM S7/300 FB40 2.0M	版本
订货号	8433290200	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190094195	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB40 2.5M	版本
订货号	8433290250	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190097424	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB40 3.0M	版本
订货号	8433290300	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190113001	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB40 5.0M	版本
订货号	8433290500	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190120252	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	版本
订货号	8433310200	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190058494	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	版本
订货号	8433310250	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190059941	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	版本
订货号	8433310300	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190064204	
数量	1 ST	
类型	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	版本
订货号	8433310500	预制电缆, SIM, 西门子S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190069032	
数量	1 ST	

Micro interface digital



可通过一个 10 极扁平电缆连接器或 15 极 Sub-D 连接器联接至 MICROSERIE RELAYS 的特殊适配器

通用订货数据

类型	MI8DO-Z SUB D15S	版本
订货号	8773570000	插头 IEC 60603/DIN41612, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442102	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-Z F10 S	版本
订货号	8773530000	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442065	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-Z SUB D15S	版本
订货号	8773490000	插头 IEC 60603/DIN41612, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442010	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-S SUB D15S	版本
订货号	8773460000	插头 IEC 60603/DIN41612, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248441990	
数量	1 ST	
类型	MI8DO-S SUB D15S	版本
订货号	8773550000	插头 IEC 60603/DIN41612, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248442089	
数量	1 ST	
类型	MI8DO-Z F10 S	版本
订货号	8773620000	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 弹片联接
GTIN (EAN)	4032248442157	
数量	1 ST	
类型	MI8DO-S F10 S	版本
订货号	8773600000	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248442133	
数量	1 ST	
类型	MI8DI-S F10 S	版本
订货号	8773510000	接插件符合 IEC60603-13 / DIN41651 标准, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248442034	
数量	1 ST	

附件

预制控制线



预制控制电缆配有符合 IEC 603/1 DIN 41 651 标准的10或40极的插座。可以使用它们联接PLC前端适配器和魏德米勒有源或无源接口。提供不同长度规格。

通用订货数据

类型	FBK 40/500 RK	版本
订货号	8235350000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/100 RK	版本
订货号	8216350000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
数量	1 ST	
类型	FBK 10/500 RK	版本
订货号	8235440000	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
数量	1 ST	
类型	FBK 10/400 RK	版本
订货号	8235420000	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
数量	1 ST	
类型	FBK 10/200 RK	版本
订货号	8235380000	预制电缆, FBK, 扁平电缆接头 HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/300 RK	版本
订货号	8216390000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/150 RK	版本
订货号	8216360000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/400 RK	版本
订货号	8216410000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/200 RK	版本
订货号	8216370000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
数量	1 ST	
类型	FBK 40/350 RK	版本
订货号	8216400000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
数量	1 ST	

附件

类型	FBK 40/250 RK	版本
订货号	8216380000	预制电缆, FBK, 扁平电缆 HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264680	
数量	1 ST	