



DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品不再可用。 , 数据表仅供参考

与插图相似



通用订货数据

版本	DC/f转换器, 输入 : 0-10 V, 输出 : 频率, 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
订货号	8242040000
类型	DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN)	4008190401979
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-29T00:00:00+02:00

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
长度	76.8 mm	长度 (英寸)	3.0236 inch
净重	22.1 g		

温度

存储温度	-25 °C...60 °C	工作温度	0 °C...60 °C
------	----------------	------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

输入

输入数量	1	输入电压	0...10 V
电压输入电阻	100 kΩ		

输出

输出路数	1	输出频率	0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
输出电平	PNP, $U_b-0.7$ V	输出电流	20 mA

通用参数

精度	0.2% FSR	防护等级	IP20
状态显示	LED, 定时	电源电压	24 V DC $\pm$ 10 %
电流消耗	14 mA 空载	安装导轨已装备	TS 35, TS 32
温度系数	$\leq$ 250 ppm/K	工作海拔	$\leq$ 2000 m

绝缘参数

绝缘	两路分离器	绝缘电压 输入或输出/导轨	4 kVeff
绝缘电压	1 kV DC	额定电压	300 V

联接参数

联接类型	螺钉联接	额定连接下的压接范围	4 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	4 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28

编制日期 03.12.2025 03:12:10 MEZ

目录日期 / 图纸

ECLASS 15.0

27-21-01-28

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VQB 1.5/50 BL	版本
订货号	1633280000	横联件（端子），螺钉固定的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P（单位：mm）：6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
数量	5 ST	
类型	VQB 1.5/50 RT	版本
订货号	1633290000	横联件（端子），螺钉固定的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P（单位：mm）：6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
数量	5 ST	
类型	VQB 1.5/50 SW	版本
订货号	1635120000	横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P（单位：mm）：6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
数量	5 ST	

附件

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC SDR	版本
订货号	1609810000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, 根据客户需求
数量	200 ST	

DK-SERIES

通用订货数据

类型	AP DK5 PA BE	版本
订货号	8268870000	端板, DK-系列 米色, 侧板, 宽度: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190403676	
数量	20 ST	