


DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品不再可用。, 数据表仅供参考

与插图相似



通用订货数据

版本	频率信号转换器, 输入 : 频率, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz, 输出 : 0-10 V
订货号	8283810001
类型	DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
GTIN (EAN)	4008190371074
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-29T00:00:00+02:00
替代产品	ACT20M-FRQ-AO-X-S

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
长度	76.8 mm	长度 (英寸)	3.0236 inch
净重	22.9 g		

温度

存储温度	-25 °C...60 °C	工作温度	0 °C...60 °C
------	----------------	------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

输入

输入数量	1	输入频率	0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz
电压输入电阻	10 kΩ		

输出

输出路数	1	输出电压, 备注	0(2)...10 V
------	---	----------	-------------

通用参数

精度	0.5 % (8 Bit 分辨率)	防护等级	IP20
电源电压	24 V DC ± 10 %	电流消耗	32 mA I-Last
安装导轨已装备	TS 35, TS 32	工作海拔	≤ 2000 m

绝缘参数

绝缘	两路分离器	绝缘电压 输入或输出/导轨	4 kVeff
绝缘电压	2.5 kV		

联接参数

联接类型	螺钉联接	额定连接下的压接范围	4 mm²
压接范围, 最小	0.5 mm²	压接范围, 最大	4 mm²

分类

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28
ECLASS 15.0	27-21-01-28		

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**尾架**

为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

横联接

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VQB 1.5/50 BL	版本
订货号	1633280000	横联件（端子），螺钉固定的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
数量	5 ST	
类型	VQB 1.5/50 RT	版本
订货号	1633290000	横联件（端子），螺钉固定的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
数量	5 ST	
类型	VQB 1.5/50 SW	版本
订货号	1635120000	横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
数量	5 ST	

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**定制印刷**

Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC SDR	版本	
订货号	1609810000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00	
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, 根据客户需求	
数量	200 ST		

DK-SERIES**通用订货数据**

类型	AP DK5 PA BE	版本	
订货号	8268870000	端板, DK-系列 米色, 侧板, 宽度: 1.5 mm	
GTIN (EAN)	4008190403676		
数量	20 ST		