

## AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



组合端子式的开放式微型外壳，提供 5 个带弹片联接的接线点。可旋转的透明盖片用于标记，且便于调节电位计和状态显示。上面 3 个接点可通过插拔式横联件联接。同时可提供顶盖。线端子形式的开放式微型外壳，带有 5 种弹片联接。透明的可旋转顶板用于电位计和状态显示的标记和读取。上面 3 种联接通过跳线横联。同时可提供用于外壳封闭的盖板。

## 通用订货数据

版本	端板, OMNIMATE 外壳 - TERMINALBOX 灰-米色, 侧板, 宽度: 1.5 mm
订货号	<a href="#">8389030000</a>
类型	AP MCZ1.5 1674
GTIN (EAN)	4008 190386849
数量	50 items

## AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	55.85 mm	深度 (英寸)	2.1988 inch
高度	91 mm	高度 (英寸)	3.5827 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
长度	0 mm	净重	5.96 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料组	IIIa
表面处理	未处理的	基础材料	PA 66/6
相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

## 常规数据

颜色编码	灰-米色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 35	比色表 (相似)	
密封选项	是		

## 外壳属性

回路数	5
-----	---

## 组件属性

回路数	5
-----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

图纸

图纸

