

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	定位接插件, M12, 针式 直, 回路数: 4
订货号	8425930000
类型	POS-4P M12 M20 150MM
GTIN (EAN)	4032248119844
数量	1 items

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 65 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

电缆技术参数

电缆长度	0.15 m	护套颜色	银色
芯线横截面积	1.5 mm ²	带屏蔽	无
卤素	不	绝缘	无
护套材料	镀镍铜锌合金	颜色编码	棕色, 蓝色, 黑色
回路数	4		

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	LED	不
外壳基本材料	CuZn, 经镀镍处理的	额定电压	250 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
电缆接头	M 20	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

通用参数

回路数	4	电缆长度	0.15 m
编码	A 编码	联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的	护套颜色	银色
芯线横截面积	1.5 mm ²	外壳基本材料	CuZn, 经镀镍处理的
额定电压	250 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	电缆接头	M 20
基础材料	Cu Zn	阻燃性能	V2
端口 1	M12	端口 2	Flying wires
护套材料	镀镍铜锌合金	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
导线外径	-		

分类



ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



插针分配方案