

## RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RS RJ45 接口系列产品能将调制解调器、路由器、计算机或其它通讯设备联接至电气柜中现有部件。它们能联接带屏蔽的RJ45 8回路接插件到螺钉联接, 或用于联接 2 根数据线。模块能固定于 TS35 安装导轨。

## 通用订货数据

版本	接口, RS RJ45, 2 x RJ45- 接插件
订货号	<a href="#">8555440000</a>
类型	RS RJ45 2WAY
GTIN (EAN)	4032248193882
数量	1 items

## RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	44 mm	深度 (英寸)	1.7323 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	47 mm	宽度 (英寸)	1.8504 inch
净重	60 g		

## 温度

存储温度

-40...70 °C

工作温度

0...55 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 连接数据

传输速率	Cat 5 100 MBit/s	现场侧连接	2 x RJ45 接插件
触点材料 (控制侧)	磷铜 6μ AU	控制侧的接口	2 x RJ45- 接插件

## 测量数据

额定电压	50 V	通道额定电流	1 A
总额定电流	1.5 A		

## 绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	III	污染等级	2
脉冲电压测试	0.8 kV	隔离测试交流电压	0.35 kV

## Standard features

类型	RJ45- 插头
----	----------

## 分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS RJ45 2WAY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

---

X1,1 ————— X2,1  
X1,2 ————— X2,2  
X1,3 ————— X2,3  
X1,4 ————— X2,4  
X1,5 ————— X2,5  
X1,6 ————— X2,6  
X1,7 ————— X2,7  
X1,8 ————— X2,8

---

X3,1 ————— X4,1  
X3,2 ————— X4,2  
X3,3 ————— X4,3  
X3,4 ————— X4,4  
X3,5 ————— X4,5  
X3,6 ————— X4,6  
X3,7 ————— X4,7  
X3,8 ————— X4,8

---

---

---

---

---

## RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

类型	EWK 2	版本
订货号	<a href="#">0199360000</a>	固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	

## 钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

类型	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	版本
订货号	<a href="#">0383400000</a>	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190088026	7.5 mm
数量	40 M	

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	<a href="#">0383560000</a>	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

## RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

类型	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	版本
订货号	<a href="#">0498000000</a>	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190042493	15 mm
数量	20 M	