数据信息页

RS RJ45 2WAY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RS RJ45 接口系列产品能将调制调解器、路由器、计算机或其它通讯设备联接至电气柜中现有部件。它们能联接带屏蔽的RJ45 8回路接插件到螺钉联接,或用于联接 2 根数据线。 模块能固定于 TS35 安装导轨。

通用订货数据

| | <u>'</u> | |
|------------|---------------------------|--|
| 版本 | 接口, RS RJ45, 2 x RJ45-接插件 | |
| 订货号 | <u>8555440000</u> | |
| 类型 | RS RJ45 2WAY | |
| GTIN (EAN) | 4032248193882 | |
| 数量 | 1 items | |

RS RJ45 2WAY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|--|--------------------------|--------------------|------------------|
| MAMID 认证 | 100mm : 10mm | | |
| MANUE MAL | CE | | |
| ROHS | | | |
| 尺寸和重量 | | | |
| \v_0 | | `≈ # .±.\ | 4.7000: 1 |
| 深 | 44 mm | 深度 (英寸) | 1.7323 inch |
| 高度 | 45 mm | 高度 (英寸) | 1.7716 inch |
| 宽度 | 47 mm | 宽度 (英寸) | 1.8504 inch |
| 争重 ———————————————————————————————————— | 60 g | | |
| 温度 | | | |
| | -4070 °C | 工作温度 | 055 °C |
| 环保产品合规 | | | <u> </u> |
| - I N/A HH H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度 | 关注物质 (SVHC) | |
| 联接数据 | | | |
| | Cat 5 100 MBit/s | | 2 x RJ45 接插件 |
| <u>以那些平</u> 触点材料(控制侧) | 磷铜 6µ AU | | 2 x RJ45-接插件 |
| | м т из од 7.0 | אַ אַננ אנאַניייבנ | Z X TIO TO JAJIH |
| 测量数据 | | | · |
| | 50 V | 通道额定电流 | 1 A |
| 总额定电流 | 1.5 A | | |
| 绝缘参数 (EN50178) | | | |
| 符合 | DIN EN 50178 | 統令由圧 | < 50 V AC |
| 付合 过压等级 | III | 额定电压 污染等级 | 2 × 50 v AC |
| 起压等级 脉冲电压测试 | 0.8 kV | | 0.35 kV |
| | O.O.KV | | 0.00 KV |
| <i>,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

目录日期/图纸 2

数据信息页

RS RJ45 2WAY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

| X1,1 - | x2,1 |
|--------|--------|
| X1.2 | x2,2 |
| х1,3 — | — x2,3 |
| X1.A - | X2,A |
| X1,5 — | - x2,5 |
| X1,6 | — x2,6 |
| X1,7 — | — x2,7 |
| X1,8 — | — x2,8 |
| | |
| X3,1 - | X4,1 |
| x3,2 — | — x4,2 |
| хз,з — | — x4,3 |
| хз. А | X4,A |
| X3 A | 7,50 |
| x3,5 — | — x4,5 |
| | |
| хз,5 — | - X4,5 |

RS RJ45 2WAY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的

规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

尾架











通用订货数据

类型 订货号 GTIN (EAN) EWK 2

0199360000 4008190023546

数量 50 ST 版本

固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨 的短路保护能力最差,这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型 订货号 TS 35X7.5 2M/ST/ZN

0383400000

GTIN (EAN) 4008190088026

40 M

端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:


7.5 mm

尾架

数量











通用订货数据

类型 订货号

GTIN (EAN)

EW 35

0383560000

4008190181314

数量 50 ST 版本

固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C

编制日期 12.11.2025 08:04:59 MEZ

数据信息页

RS RJ45 2WAY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差,这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

订货号 0498000000

GTIN (EAN) 4008190042493

数量 20 M

版本

端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:

15 mm