

FBCON TERM.D EX FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



针对危险区域中的应用，PROFIBUS PA 防爆接线盒可提供 1 路、2 路、4 路和 8 路分线盒。EMC 电缆接头，防护等级 IP66，大范围工作温度，在严酷环境中安全保护您的连接。

功能

- 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
- 用于支线的 M12 连接器
- 外部接地螺栓
- 防护等级 IP66
- 铝质版本
- 与 Profibus PA 兼容 备注：不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 连接器的 FBCON 产品。

通用订货数据

版本	标准分线盒，用于防爆区 EEx(ia), 终结器, IP66
订货号	8556460000
类型	FBCON TERM.D EX FM
GTIN (EAN)	4032248240715
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-11-30T00:00:00+01:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

深	49 mm	深度 (英寸)	1.9291 inch
高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	179.49 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	环境温度	-40 °C...80 °C
工作温度	-40 °C...80 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

技术数据

分线盒类型	终结器	外壳基本材料	铝质
进线	黄铜电缆接头	防护等级	IP66
总线系统	PROFIBUS-DP, Modbus RS485		

产品描述

产品描述 FBCon Term D Ex 设备是用于现场总线系统 Profibus PA 和 Foundation Fieldbus H1 的无源终端电阻。该设备已批准用于 1 区或 2 区爆炸危险区域。该设备已通过 FISCO (现场总线本安概念) 认证。该设备符合 IP66/IP67 防护等级。

分类

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-14-31-92
ECLASS 15.0	27-14-31-92		

FBCON TERM.D EX FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

