### **FBCON PA CG 8WAY EX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







针对危险区域中的应用,PROFIBUS PA 防爆接线盒可提供 1 路、2 路、4 路和 8 路分线盒。

EMC 电缆接头,防护等级 IP66,大范围工作温度,在严酷环境中安全保护您的连接。

#### 功能

- 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
- 用于支线的 M12 联接器
- 外部接地螺栓
- 防护等级 IP66
- 铝质版本
- 与 Profibus PA 兼容 备注:不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 联接器的 FBCon 产品。

#### 通用订货数据

版本	标准分线盒,用于防爆区 EEx(ia), 8路分线盒 (EEx), IP66		
订货号	<u>8564240000</u>		
类型	FBCON PA CG 8WAY EX		
GTIN (EAN)	4032248287611		
数量	1 items		
交货状态	本产品即将停产。		
有效期	2025-11-30T00:00:00+01:00		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证





ROHS -致 UL File Number Search UL 网站 证书号 (cULus) E141197

#### 尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch
宽度	80 mm	 宽度 (英寸)	3.1496 inch
长度	175 mm	 长度 (英寸)	6.8898 inch
	943 g		

#### 温度

存储温度	-40 °C80 °C	环境温度	-40 °C80 °C
工作温度	-40 °C 80 °C		

#### 失效概率

SIL 符合 IEC 61508 无

#### 环保产品合规

A Indibate	
RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6bl, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

#### 技术数据

回路数	3	分线盒类型	8路分线盒 (EEx)
插座数量	8		带压力补偿元件
外壳基本材料	铝质, AlSi12	 进线	黄铜电缆接头
最大电缆外径	9.5 mm	 最小电缆外径	6.5 mm
安装方式	前面板安装	 防护等级	IP66
污染等级	2	总线系统	Profibus-PA, 现场总线基座

#### 产品描述

产品描述

设备是现场总线系统 Profibus PA 和 Foundation Fieldbus H1 的无源现场分配器。 该设备已批准用于 1 区或 2 区爆炸危险区域。 该设备已通过 FISCO(现场总线本安概念)认证。 功能描述 该设备最多可连接八台防爆类型为 Ex-ia 的 FISCO 本安现场设备,以及同一防爆类型的本安现场总线网段。该设备转地或单点屏蔽接地来支持接地概念。 接地概念在 Profibus PA 和 Foundation Fieldbus 指南中进行说明。

## 分类

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 9.0	27-24-26-08
ECLASS 9.1	27-24-26-08	ECLASS 10.0	27-24-26-08



# **FBCON PA CG 8WAY EX**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ECLASS 11.0	27-24-26-08	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

## **FBCON PA CG 8WAY EX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



