


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







针对 Profibus DP 和 Modbus RS485,FBCon 标准 T 型分线盒和终端器将各种现场设备或远程 I/O 连接至总线电缆。

其 EMC 电缆接头的防护等级为 IP66,工作温度范围大,在严酷环境中安全保护您的连接。

功能

- 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
- 用于支线的 M12 联接器
- 外部接地螺栓
- 压力均衡元件
- 防护等级 IP66
- 铝质和不锈钢版本
- 与 Profibus DP / Modbus RS485 兼容 备注:不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 联接器的FBCon 产品。

通用订货数据

版本	标准分线盒,无总线终端, 1路分线盒, IP65, IP66
订货号	<u>8564350000</u>
类型	FBCON DP M12 1WAY
GTIN (EAN)	4032248245178
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批 			
MAMID 认证	•		
	c(UL)us		
ROHS	LISTED 一致		
JL File Number Search			
正书号 (cULus)	E141197		
, ,			
マウ和重量			
3	34 mm	∽ (苯 →)	1.3386 inch
<u>深</u> 高度	34 mm	 深度 (英寸) 高度 (英寸)	1.3386 inch
^{可及}	64 mm	<u>同及(关寸)</u> 宽度 (英寸)	2.5197 inch
^{00尺}	249 g		2.3137 men
	g		·
温度			
	40.00.00.00	TT 14 19 ch	40.00.00.00
字储温度 - / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	-40 °C80 °C	环境温度	-40 °C80 °C
L作温度 	-40 °C80 °C	<u>湿度</u>	595 %, 无凝结
夫效概率			
SIL 符合 IEC 61508	无 		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6bl, 6c, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8	3563-4463f80bbe02	
咲接参数			
E接范围,最小	4 mm ²	压接范围,最大	6 mm²
支术数据			
	·		·
回路数	3	PE 连接类型	M12 支线
分线盒类型	1路分线盒		带压力补偿元件
卜壳基本材料	铝质	进线	黄铜电缆接头, 支线 M12
	9.5 mm	 最小电缆外径	圆形 6.5 mm
&大电缆水柱 G装方式	表面安装	 防护等级 防护等级	IP65, IP66
て表力式 		 总线系统	PROFIBUS-DP, Modbus
7.未守纵	3	态线示划	RS485
L作电压	30 V	外壳表面	搪瓷炉
C作电压 Umax, 最大值	30 V DC		
^产 品描述			
1445 15	11 >5 5 = -		
产品描述	此设备是 Profibus PA:	现场总线系统的无源现场分配器。此说 经济条连接到	设备符合 IP66/IP67 防护等级标准。功
	抽处:此设备将一台以	场设备连接到一个现场总线段。此设在 Profibus 指南中有详细说明。	宜又 污多只併敝按地 以 半只屏敝接地的

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 9.0	27-24-26-08
ECLASS 9.1	27-24-26-08	ECLASS 10.0	27-24-26-08
ECLASS 11.0	27-24-26-08	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

