

**SSR 24V ACDC/230VAC 4A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

**通用订货数据**

版本	固态继电器, 额定控制电压: 15 V UC...30 V UC, 额定开关电压: 12...275 V AC, 持续电流: 4 A, 插拔联接
订货号	<a href="#">8576360000</a>
类型	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
数量	15 items

## SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	29.2 mm	高度 (英寸)	1.1496 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
净重	16.19 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...50 °C	环境温度	-40 °C...50 °C
工作温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 控制侧

额定控制电压	15 V UC...30 V UC	额定控制电流	10 mA DC ±20 %
额定功率	240 mW	状态显示	不

## 负载侧

额定开关电压	12...275 V AC	持续电流	4 A
额定开关电流	4 A	动作延时	≤ 12 ms
断开延时	20 ms	最大负载时的压降	≤ 1.1 V
漏电流	<1 mA	短路保护	无
触点类型	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

## 基本信息

颜色编码	浅蓝
------	----

## 绝缘设计

额定电压	300 V	过压等级	III
电气间隙和爬电距离, 输入—输出	> 8mm	抗冲击耐压	4 kV (1.2 / 50 μs)

## 联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

编制日期 11.03.2026 10:47:54 MEZ

目录日期 / 图纸