

## FBCON TERM.D EX FM/PEAN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



针对危险区域中的应用，PROFIBUS PA 防爆接线盒可提供 1 路、2 路、4 路和 8 路分线盒。

EMC 电缆接头，防护等级 IP66，大范围工作温度，在严酷环境中安全保护您的连接。

### 功能

- 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
- 用于支线的 M12 连接器
- 外部接地螺栓
- 防护等级 IP66
- 铝质版本
- 与 Profibus PA 兼容 备注：不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 连接器的 FBCON 产品。

### 通用订货数据

版本	Standard distributor for Ex applications EEx(ia), IP66
订货号	<a href="#">8606180000</a>
类型	FBCON TERM.D EX FM/PEAN
GTIN (EAN)	4032248272433
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2025-11-30T00:00:00+01:00

**FBCON TERM.D EX FM/PEAN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

深	49 mm	深度 (英寸)	1.9291 inch
高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	160 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	环境温度	-40 °C...80 °C
工作温度	-40 °C...80 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

技术数据

外壳基本材料	铝质	进线	黄铜电缆接头
防护等级	IP66	总线系统	PROFIBUS-DP, Modbus RS485

产品描述

产品描述 FBCon Term D Ex 设备是用于现场总线系统 Profibus PA 和 Foundation Fieldbus H1 的无源终端电阻。该设备已批准用于 1 区或 2 区爆炸危险区域。该设备已通过 FISCO (现场总线本安概念) 认证。该设备符合 IP66/IP67 防护等级。

分类

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-14-31-92
ECLASS 15.0	27-14-31-92		

**FBCON TERM.D EX FM/PEAN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

