### **FBCON TERM.D EX PEAN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







针对危险区域中的应用,PROFIBUS PA 防爆接线盒可提供 1 路、2 路、4 路和 8 路分线盒。

EMC 电缆接头,防护等级 IP66,大范围工作温度,在严酷环境中安全保护您的连接。

#### 功能

- 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
- 用于支线的 M12 联接器
- 外部接地螺栓
- 防护等级 IP66
- 铝质版本
- 与 Profibus PA 兼容 备注:不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 联接器的 FBCon 产品。

#### 通用订货数据

it分线盒,用于防爆区 EEx(ia), 终结器, IP66
<u>06200000</u>
CON TERM.D EX PEAN
32248276936
ems
25-11-30T00:00:00+01:00

## **FBCON TERM.D EX PEAN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证	( E · ·	s Ex	
ROHS	—————————————————————————————————————	ATEX - KEMA	
JL File Number Search	UL 网站		
正书号 (cULus)	E141197		
尺寸和重量			,
<del>菜</del>	49 mm	深度 (英寸)	1.9291 inch
<u>↑                                    </u>	36 mm		1.4173 inch
30 <u>0                                   </u>	45 mm		1.7716 inch
<del>范及</del>	160 g		1.7,710 mon
温度			
存储温度	-40 °C80 °C	环境温度	-40 °C80 °C
<sub>け 岡                                   </sub>	-40 °C80 °C	<u> </u>	-40 C80 C
	40 000 0		
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6bl, 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02		
技术数据			
		外壳基本材料	·····································
井线	黄铜电缆接头		IP66
总线系统	PROFIBUS-DP, Modbus RS485		11 00
产品描述			
产品描述	FBCon Term D Ex 设备是用 阻。该设备已批准用于 1 区 证。 该设备符合 IP66/IP6	[或 2 区爆炸危险区域。 该设备[	Foundation Fieldbus H1 的无源终端 已通过 FISCO(现场总线本安概念)讠
分类			
ETIM 6.0	EC001583	ETIM 7.0	EC001583
ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
TIM 10.0	EC001583	ECLASS 9.0	27-14-31-54
CLASS 9.1	27-14-31-54	ECLASS 10.0	27-14-31-54
ECLASS 11.0	27-14-31-92	ECLASS 12.0	27-14-31-92
ECLASS 13.0	27-14-31-92	ECLASS 14.0	27-14-31-92
ECLASS 15.0	27 1/ 21 02		· - · - <del>-</del>

ECLASS 15.0

27-14-31-92

## **FBCON TERM.D EX PEAN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

