


RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Similar to Illustration

通用订货数据

版本	RS-系列, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi 90/10, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 4 A, 螺钉联接
订货号	8607480000
类型	RS 32 24VDC LD LP 2U
GTIN (EAN)	4032248266982
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2022-11-25T00:00:00+01:00
替代产品	TRS 24VDC 2CO

RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

44.26 g

温度

存储温度

-40 °C...60 °C

工作温度

-25 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

控制侧

额定控制电压

24 V DC \pm 10 %

状态显示

红色 LED

保护电路

飞轮二极管, 反极性保护

负载侧

额定开关电压

250 V AC

最大交流开关容量 (阻性)

1000 VA

断开延时

\leq 10 ms

触点类型

2 CO contact (AgNi
90/10)

基本信息

颜色编码

橙色

绝缘设计

额定电压

300 V

安装导轨的介电强度

4 kVeff / 1 分钟

抗冲击耐压

4 kV (1.2 / 50 μ s)

防护等级

IP20

联接参数

导线连接方式

螺钉联接

分类

ETIM 8.0

EC001437

ETIM 9.0

EC001437

ETIM 10.0

EC001437

ECLASS 14.0

27-37-16-01

ECLASS 15.0

27-37-16-01