

FBCON SS PCG 4WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



对于标准工业应用（非危险区域）， PROFIBUS PA 接线箱和限制器可提供 1 向、 2 向、 4 向、 8 向分线盒系列产品。FBCon 限制器的设计是为了保护连接的现场设备免受过电压和短路的影响。作为电压限制保护元件，使用抑制二极管。由于集成电流限制，该段还可防止支线上的短路。EMC 电缆接头， IP66 防护等级和广泛的工作温度范围可在恶劣环境中安全保护您的联接。

功能

- 适用于主干线和支线的EMC 电缆接头
- 适用于支线的M12接插件
- 外部接地螺栓
- 压力平衡元件
- IP66 防护等级
- 铝质和不锈钢型号
- Profibus PA/Foundation 现场总线兼容注意：不建议在高盐环境中使用带有铝制接线盒和/或 M12 接插件的 FBCon 产品。

通用订货数据

版本	标准分线盒，带总线终端(有源)，4路分线盒, IP65, IP66, 圆形
订货号	8613680000
类型	FBCON SS PCG 4WAY
GTIN (EAN)	4032248316977
数量	1 items

FBCON SS PCG 4WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E141197

尺寸和重量

深	62.5 mm	深度 (英寸)	2.4606 inch
高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	764 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	环境温度	-40 °C...80 °C
工作温度	-40 °C...80 °C	湿度	5...95 %, 无凝结

失效概率

SIL 符合 IEC 61508 无

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

联接参数

压接范围, 最小	4 mm ²	压接范围, 最大	6 mm ²
----------	-------------------	----------	-------------------

技术数据

回路数	3	多个电缆接头	塑料螺纹电缆接头
PE 连接类型	所有带塑料电缆接头的联接件	分线盒类型	4路分线盒
外壳设计	带压力补偿元件	外壳基本材料	不锈钢, 铝
进线	圆形	最大电缆外径	9.5 mm
最小电缆外径	6.5 mm	安装方式	表面安装
防护等级	IP65, IP66	污染等级	3
总线系统	Profibus-PA, 现场总线基座	工作电压	30 V
外壳表面	抛光	工作电压 U _{max} , 最大值	30 V DC

分类

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

FBCON SS PCG 4WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

