

SRC 2CO PCB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	RIDERSERIES RCL, 底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 印刷接线
订货号	8690850000
类型	SRC 2CO PCB
GTIN (EAN)	4032248361533
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

尺寸和重量

高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	12.7 mm	宽度 (英寸)	0.5 inch
长度	31 mm	长度 (英寸)	1.2205 inch
净重	3.34 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号 E223759

负载侧

额定开关电压	250 V AC	持续电流	12 A
最大开关电压, 交流	300 V	最大交流开关容量 (阻性)	3000 VA
触点类型	2 CO contact		

基本信息

颜色编码 黑色

绝缘设计

额定电压	300 V	污染等级	2
介电强度, 输入/输出	2,5 kVeff / 1 Min.	相邻触点的介电强度	2,5 kVeff / 1 Min.
开放式触点的介电强度	1 kVeff / 1 min	防护等级	IP20

详细标准及认证情况

标准 UL508 cURus 证书号 E223759

联接参数

导线连接方式 印刷接线 间距 P (单位: mm) 5.00 mm

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

Dimensional drawing

