

**RIM 3 110/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

通用订货数据

版本	RIDERSERIES RCL, RC滤波器, 额定控制电压: 110... 230 V AC, 插拔联接
订货号	<a href="#">8691000000</a>
类型	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248361687
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">CXX RC 53</a>

## RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

## 尺寸和重量

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	2.7 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号	E223759
-----------	---------

## 控制侧

额定控制电压	110...230 V AC	状态显示	不
保护电路	RC 元件	RC滤波器	4.7 kΩ / 10 nF

## 基本信息

颜色编码	黑色
------	----

## 详细标准及认证情况

标准	UL508	cURus 证书号	E223759
----	-------	-----------	---------

## 联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 110/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

接线图



Dimensional drawing

